

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/pilnik-diamentowy-110mm-k220-kunzmann-p-2805.html>



Pilnik diamentowy 110mm K220 KUNZMANN

Cena	173,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3224
Producent	Kunzmann

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Pilnik diamentowy zwany popularnie "diamentem", produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN**, jest to model Grinding Diamond Coarse K220 (numer katalogowy 3224).

Pilnik diamentowy Grinding Diamond Coarse K220, (gradacja 220 mesh, 60 micron) i długości 110 mm, służy do finalnego wykończenia krawędzi (wypolerowania) i stosowany jest szeroko w procesie ostrzenia krawędzi, głównie w wykończeniu finalnym.

PAMIĘTAJ OSTRA KRAWĘDŹ TO PODSTAWA CARVINGU

Obudowa "diamentu" w kolorze czarnym, wykonana z twardego tworzywa sztucznego przez co pilnik diamentowy jest sztywny i nie wpada w rezonans podczas szlifowania krawędzi. Najlepszy rezultat polerowania krawędzi, osiągniemy stosując stopniowanie narzędzia, zawsze zaczynając od najgrubszego (gradacja) np. najpierw K220, później K325 itd.

Proszę pamiętać o nawilżaniu pilnika diamentowego podczas pracy, najlepiej roztworem woda/alkohol w proporcji 1:1 oraz o wyczyszczeniu go po skończonej pracy. Wymienione zabiegi przyczynią się do przedłużenia trwałości pilnika diamentowego.

Seria pilników diamentowych **Grinding Diamond** liczy sobie cztery "diamenty" o gradacji:

- [K220 Extra Coarse](#) (kolor czarny),
- [K325 Coarse](#) (kolor niebieski),
- [K600 Fine](#) (kolor czerwony),
- [K1200 Extra Fine](#) (kolor zielony).



DMT
THE LEADER IN DIAMOND SHARPENING™
DMT DIAMOND GRIT SIZE - COLOR CODING

-  **Extreme repair of a very damaged edge.**
SILVER (XX) Diamond • Extra-Extra Coarse
• 120 mesh, 120 micron
-  **Fix and restore a damaged edge.**
BLACK (X) Diamond • Extra Coarse
• 220 mesh, 60 micron
-  **Quickly sharpen a neglected edge.**
BLUE (C) Diamond • Coarse
• 325 mesh, 45 micron
-  **Put a keen edge on a maintained tool.**
RED (F) Diamond • Fine
• 600 mesh, 25 micron
-  **Sharpen to a razor edge.**
GREEN (E) Diamond • Extra Fine
• 1200 mesh, 9 micron
-  **Start a polished and refined edge.**
WHITE (CER) Ceramic
• 2200 mesh, 7 micron
-  **Extra fine polish to an extreme edge.**
TAN (EE) Diamond • Extra-Extra Fine
• 8000 mesh, 3 micron

If you need help with your selection, call us at
1-800-666-4368 or visit our website www.dmtsharp.com
DIAMOND MACHINING TECHNOLOGY

©2007 DMT®

Po polerowaniu pilnikiem diamentowym, nie musimy ściągać tzw. "drotu" powstałego po ostrzeniu. Pilnik ten może być stosowany jako pojedyncze ręczne narzędzie lub jako wkład do ostrzałki, kątownika lub prawidła.

Specyfikacja techniczna pilnika diamentowego:

Obudowa pilnika: **Tworzywo Sztuczne**

Gradacja pilnika: **K220 Coarse**

Szerokość pilnika: **22mm**

Długość pilnika: **110mm**