

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-12cm-nylonowa-miekkie-nylon-3188.html>



## Szczotka obrotowa 12cm nylonowa miękka RODE

Cena	<b>128,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AR302</b>
Producent	<b>Rode</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 12 cm z włosiem nylonowym 7 mm miękkim, produkt włoskiej firmy **RODE**, jest to model Roto Nylon Soft 7 mm (numer katalogowy AR302).

**Roto Nylon Soft 7 mm** to szczotka obrotowa służąca do finalnego wyczyszczenia ślizgu już po wycyklinowaniu tzw. polersko-finalna.

A tak wygląda uchwyt i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w ten uchwyt, który można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa zamocowana w uchwycie (osłonę oraz uchwyt można zakupić osobno).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

### Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

### Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe Miękkie**  
Szerokość: **12cm**

---

Wysokość włosia: **7mm**

## Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



