

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-30cm-nylonowa-miekkka-remsport-p-6491.html>



Szczotka obrotowa 30cm nylonowa miękka REMSPORT

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Cena | 250,00 zł |
| Dostępność | Dostępny - wysyłka 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | REM01603 |
| Kod EAN | 5905342651284 |
| Producent | Remsport |

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o szerokości 30cm z nylonowego miękkiego włosa, wyprodukowana w UE dla firmy REMSPORT, jest to model Roto Brush Soft Nylon 30cm (numer katalogowy REM01603).

Roto Brush Soft Nylon 30cm to szczotka obrotowa służąca do finalnego polerowania ślizgu, idealna do ostatniej fazy szczotkowania aplikowanego smaru tzw. polerska (finalna). Ta długa szczotka polecana jest w szczególności do szczotkowania deski snowboardowej, nart skokowych czy nart do freeride.

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe Miękkie**
Szerokość: **30cm**
Wysokość włosa: **7mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



